

## 4-calowe drukarki biurkowe ZD421

Zwiększ swoje oczekiwania: zaawansowana drukarka biurkowa, która zapewnia funkcje, elastyczność, niezawodność i zabezpieczenia, których potrzebujesz.

Potrzebujesz niezawodnej drukarki, która zapewni Ci wysoką jakość działania teraz i jeszcze przez wiele lat. Musi ona oferować kluczowe funkcje, a także być łatwa w konfiguracji, obsłudze, zarządzaniu i konserwacji – na miejscu lub zdalnie. Musi być bezpieczna, niezależnie od tego, czy jest zintegrowana z siecią Twojej firmy, czy też nie, aby zapobiegać przestojom i kosztownym atakom cybernetycznym. Potrzebujesz takich urządzeń. A firma Zebra dostarcza je od ponad 50 lat. Projektujemy nasze drukarki tak, aby zaspokajały potrzeby Twoich procesów roboczych i dbamy o to, by działały bezproblemowo i były zawsze gotowe do pracy. Każdego dnia. Nieustannie wprowadzamy innowacje, aby dostarczać najlepsze rozwiązania, które pomogą Ci rozwijać działalność i przygotować się na to, co przyniesie przyszłość. Bazujące na zaletach popularnej serii GK firmy Zebra drukarki ZD421 oferują jeszcze więcej możliwości i zabezpieczeń, które zapewnią Ci wiele lat pracy.



### Czas na postęp

#### Migracja z serii G do serii Z

Drukarka ZD421 bazuje na zaletach drukarek Zebra z serii GK, oferując funkcje i możliwości swojej poprzedniczki – a nawet znacznie więcej. Model ZD421 nowej generacji wykorzystuje to dziedzictwo, oferując zaawansowane funkcje i zapoczątkowując nową erę inteligencji i elastyczności.

### Prosta obsługa

#### Intuicyjna obsługa i wydajna praca

Drukarka ZD421 oferuje nowe, zaawansowane funkcje, które wyróżniają ją wśród innych. Cechuje ją nowy, bardziej intuicyjny interfejs użytkownika, wydajna architektura i możliwy do instalacji na miejscu u użytkownika moduł do komunikacji bezprzewodowej. Jest również wyposażona w prowadnice i opcje obsługi nośników o nowej konstrukcji, które jeszcze bardziej ułatwiają codzienną pracę.

### Elastyczność umożliwiająca obsługę niemal każdego zastosowania

#### Wiele modeli dopasowanych do Twoich potrzeb

Model ZD421 jest dostępny w wersji do druku termicznego, termotransferowego, dla sektora ochrony zdrowia oraz w wersji na wkład z taśmą barwiącą i doskonale sprawdzi się w wielu różnych zastosowaniach.

### Gotowość na dzisiejsze i przyszłe wyzwania

#### Wiele lat wydajnego druku

Model ZD421 został zaprojektowany z myślą o obsłudze zmieniających się technologii. To cechujące się innowacyjną architekturą urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o obsłudze druku przyszłości. Jest ono o 30% mocniejsze niż seria ZD420 i o 700% szybsze niż seria GK. Pozwala to wykonywać więcej zadań i więcej jednoczesnych operacji oraz utrzymywać bezpieczeństwo i gotowość na to, co przyniesie przyszłość.



**ZD421 – łatwość obsługi. Elastyczne funkcje. Gotowość na przyszłość.**  
Więcej informacji można znaleźć na stronie: [www.zebra.com/zd421](http://www.zebra.com/zd421)

### **Zgodność wsteczna z praktycznie wszystkimi istniejącymi drukarkami**

ZD421 można pewnie wdrożyć do istniejącej floty drukarek. Używać można tych samych formatów etykiet i aplikacji, z których firma korzysta obecnie. Drukarka ta obsługuje języki drukarek EPL i ZPL, a za pomocą narzędzia Virtual Devices z gamy Print DNA firmy Zebra może także emulować języki zwykle powiązane z innymi markami drukarek.

### **Łączność w wybrany przez siebie sposób**

Drukarkę ZD421 można zintegrować z istniejącymi sieciami przewodowymi i bezprzewodowymi, bądź też podłączyć bezpośrednio do dowolnego komputera stacjonarnego. Każda drukarka ZD421 jest standardowo wyposażona w port USB i USB hosta, a opcjonalnie w port Ethernet, port szeregowy oraz podwójny moduł radiowy z szybką łącznością Wi-Fi™ 802.11ac i Bluetooth® 4.1. Drukować można z dowolnego urządzenia z systemem Windows®, Android™ lub iOS®. Drukarkę ZD421 można przygotować do pracy za pomocą aplikacji mobilnej do konfiguracji drukarek Zebra, wykorzystującej technologię łączności Bluetooth Low Energy o niskim poborze mocy. Dzięki załączonemu znacznikowi Print Touch (NFC) wystarczy dotknąć drukarki innym urządzeniem, aby sparować je z drukarką i zacząć drukować.

### **Zaawansowana elastyczność i funkcje**

#### **Łatwa obsługa i szybki podgląd stanu**

Odczytywanie stanu drukarki nie trzeba już opierać na zgadywaniu – model ZD421 wyposażony jest w pięć ikon LED, które zapewniają natychmiastowy wgląd w stan drukarki i wiedzę, czego trzeba do utrzymania jej w stanie gotowości do pracy – od uzupełniania nośników po rozwiązywanie problemów. Zaawansowany interfejs użytkownika z trzema przyciskami zastępuje typowy, powszechny w drukarkach biurkowych interfejs składający się z jednego przycisku i jednej diody, co zwiększa funkcjonalność i kontrolę. A oznaczone kolorem punkty dotykowe prowadzą użytkownika przez kolejne kroki obsługi nośników, umożliwiając ich szybką wymianę.

#### **Przełomowy wkład do błyskawicznej wymiany taśmy**

ZD421 to jedyna drukarka termiczna z wkładem z taśmą barwiącą, który umożliwia bezbłędną instalację w zaledwie kilka sekund – za każdym razem. Inteligentny chip zawarty w taśmie informuje, kiedy należy ją wymienić.

#### **ZD421 można zmienić w drukarkę mobilną**

Drukarkę ZD421 można łatwo transportować na wózku lub w opcjonalnym futerale firmy Zebra<sup>1</sup>, korzystając z opcjonalnej baterii. Można dzięki temu drukować na miejscu, aby zmniejszyć liczbę wymaganych do wykonania czynności i zwiększyć wydajność. Bateria o dużej pojemności zapewnia zapas zasilania na całą zmianę.

#### **Ruchomy czujnik – zgodność z szeroką gamą różnych nośników**

Ruchomy czujnik nośnika w drukarce ZD421 umożliwia korzystanie z praktycznie dowolnego typu nośników, co zapewnia większą elastyczność i różne zastosowania.

### **Pakiet oprogramowania Print DNA™ – wbudowane korzyści**

#### **Bezpieczny i pewny druk, bez kłopotów**

Pakiet oprogramowania Print DNA oparty na naszym systemie operacyjnym Link-OS umożliwia szybkie i bezpieczne uruchomienie drukarki. Dzięki w pełni zintegrowanemu i interoperacyjnemu rozwiązaniu drukować można z konsekwentną jakością i bez przerw, a drukarka może ewoluować wraz z potrzebami firmy.

#### **Aktualizacja, rozwiązywanie problemów i monitorowanie – wszystko z jednego miejsca**

Dzięki stworzonej przez firmę Zebra aplikacji Printer Profile Manager Enterprise, części pakietu Print DNA, można z łatwością zarządzać drukarkami sieciowymi, zabezpieczać je i rozwiązywać problemy z nimi z jednej zdalnej lokalizacji. Można zarządzać jedną drukarką, grupą konkretnych drukarek lub wszystkimi drukarkami, niezależnie od tego, gdzie na świecie się one znajdują.

#### **Nierównane, zapewniające spokój ducha bezpieczeństwo drukarek**

Stworzona przez firmę Zebra funkcja PrintSecure, część rozwiązań Print DNA, umożliwia zabezpieczenie się przed atakami cybernetycznymi. Umożliwia ona łatwe konfigurowanie drukarek za pomocą bezpiecznych połączeń, identyfikowanie luk w zabezpieczeniach, blokowanie nieupoważnionego dostępu i nie tylko.

### **Pewność korzystania z usług zarządzania drukiem Managed Print Services (MPS)**

#### **Drukarki termiczne firmy Zebra z rozwiązaniami Print DNA ułatwiają obsługę MPS**

Chcesz uzyskać kontrolę nad flotą drukarek i informacje na ich temat za pomocą usług MPS? Dzięki zestawowi narzędzi Print DNA Twój dostawca usług Zebra MPS może zdalnie zarządzać drukarkami i optymalizować ich pracę, śledzić proces uzupełniania materiałów eksploatacyjnych i automatyzować go oraz dbać o bezpieczeństwo.

### **Materiały eksploatacyjne, obsługa i wsparcie**

#### **Certyfikowane materiały eksploatacyjne firmy Zebra**

Materiały eksploatacyjne do druku dają „cyfrowy głos” zasobom w Twoim łańcuchu dostaw. Polegasz na nich, aby rozprowadzać krytyczne dane po całej organizacji. Problemy z materiałami eksploatacyjnymi do druku skutkują zakłóceniami procesów operacyjnych, spadkiem produktywności i wydajności oraz wzrostem kosztów. Dlatego też projektujemy i produkujemy własną linię etykiet, znaczników i papieru paragonowego oraz poddajemy je rygorystycznym testom, co pozwala nam dbać o konsekwentną jakość druku i optymalną wydajność każdej drukarki firmy Zebra. Aby uzyskać najwyższy poziom jakości, obsługi oraz specjalistycznej wiedzy, warto wybierać certyfikowane materiały eksploatacyjne firmy Zebra.

#### **Globalne wsparcie w postaci usług firmy Zebra**

Szybki dostęp do usług naprawczych można uzyskać w dowolnym miejscu na świecie za pośrednictwem sieci ponad 10 tys. zaufanych partnerów firmy Zebra. Plan Zebra OneCare™ zapewnia rozszerzoną ochronę, która wykracza poza standardową gwarancję. Dzięki standardowej dwuletniej gwarancji na drukarkę ZD421 zyskasz lepszą ochronę.

# Parametry

## Funkcje standardowe

- Technologie druku: druk termotransferowy lub termiczny
- Języki programowania ZPL i EPL
- Pięć ikon stanu, interfejs użytkownika z trzema przyciskami
- USB 2.0, USB hosta
- Aplikacja mobilna do konfiguracji drukarek dla systemów Android oraz iOS za pośrednictwem łączności BLE

(Bluetooth Low Energy 5 o niskim poborze mocy)

\* Łączność BLE jest przeznaczona wyłącznie do użytku z aplikacją mobilną do konfiguracji drukarek Zebra

- Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
- Konstrukcja OpenACCESS™ umożliwiająca łatwe ładowanie nośników
- Obudowa o podwójnych ściankach
- Certyfikat ENERGY STAR
- ZebraDesigner Essentials – łatwe w użyciu narzędzie do projektowania etykiet dostępne bezpłatnie na stronie

[www.zebra.com/zebradesigner](http://www.zebra.com/zebradesigner)

- PDF Direct
- Standardowa dwuletnia gwarancja

## Parametry fizyczne

|                |   |
|----------------|---|
| <b>Wymiary</b> | <b>Druk termiczny:</b><br>8,69 in (dł.) x 6,98 in (szer.) x 5,93 in (dł. x szer. x wys.)<br>220,8 mm (dł.) x 177,5 mm (szer.) x 150,7 mm (wys.)<br><b>Rolka taśmy termotransferowej:</b><br>10,5 in (dł.) x 8,0 in (szer.) x 7,44 in (dł. x szer. x wys.)<br>267 mm (dł.) x 202 mm (szer.) x 189 mm (wys.)<br><b>Wkład z taśmą termotransferową:</b><br>10,0 in (dł.) x 8,0 in (szer.) x 7,0 in (dł. x szer. x wys.)<br>254 mm (dł.) x 202 mm (szer.) x 177 mm (wys.) |
| <b>Waga</b>    | <b>Druk termiczny:</b> 1,35 kg (2,98 lb)<br><b>Rolka taśmy termotransferowej:</b> 2,05 kg (4,52 lb)<br><b>Wkład z taśmą termotransferową:</b> 2,3 kg (5,0 lb)   |

## Parametry drukarki

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>System operacyjny</b>          | Link OS  |
| <b>Rezolucja</b>                  | 203 dpi / 8 pkt na mm<br>300 dpi/2 pkt na mm (opcjonalnie)   |
| <b>Pamięć</b>                     | 512 MB Flash, 256 MB SDRAM<br>64 MB dostępnej dla użytkownika pamięci nieulotnej<br>8 MB dostępnej dla użytkownika pamięci SDRAM                               |
| <b>Maksymalna szerokość druku</b> | 104 mm (4,09 in) przy 203 dpi<br>108 mm (4,27 in) przy 300 dpi<br>Wkład: 104 mm (4,09 in) przy 203 i 300 dpi   |
| <b>Maksymalna szybkość druku</b>  | 152 mm (6 in) na sekundę (203 dpi)<br>102 mm (4 in) na sekundę (300 dpi)   |
| <b>Czujniki podłoża</b>           | Ruchomy i obsługujący całą szerokość nośnika czujnik refleksyjny/detektor nośników z czarnym znacznikiem, wielopozycyjny czujnik transmisyjny/detektor przerwy |
| <b>Oprogramowanie układowe</b>    | ZPL II, EPL 2, XML, ZBI, PDF Direct  |

## Charakterystyka nośnika, taśmy barwiącej i wkładu

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Długość etykiety</b>       | Maksymalnie: 991 mm (39,0 in)<br>Minimalnie: 6,4 mm (0,25 in)  |
| <b>Szerokość nośników</b>     | <b>Druk termiczny:</b> 15 mm (0,585 in) do 108 mm (4,25 in)<br><b>Rolka taśmy termotransferowej:</b> 0,585 in (15 mm) do 4,41 in<br>112 mm (4,41 in)<br><b>Wkład z taśmą termotransferową:</b> 15 mm (0,585 in) do 118 mm (4,65 in)      |
| <b>Wielkość rolki nośnika</b> | Maksymalna średnica zewnętrzna: 5,00 in / 127 mm<br>Średnica wewnętrzna gilzy: 12,7 mm (0,5 in) oraz 1,0 in<br>25,4 mm (1,0 in) standardowo, 38,1 mm (1,5 in), 50,8 mm (2,0 in)<br>i 76,2 mm (3,0 in) przy użyciu opcjonalnych adapterów |
| <b>Grubość nośników</b>       | 0,08 mm (0,003 in) (min.), 0,19 mm (0,0075 in) (maks.)   |

|  |  |
|--|--|
| <b>Rodzaje nośników</b>                    | Na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły z czarnym znacznikiem lub bez, kartoniki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę |
| <b>Zewnętrzna średnica taśmy barwiącej</b> | 66 mm/2,6 in (300 m); 34 mm / 1,34 in (74 m)   |
| <b>Standardowa długość taśmy barwiącej</b> | Rolka: 300 m (984'), 74 m (243')<br>Wkład: 74 m (243')   |
| <b>Stosunek rolki z nośnikiem do taśmy</b> | 1:4 taśma do nośnika (300 m)<br>1:1 taśma do nośnika (74 m)  |
| <b>Szerokość taśmy barwiącej</b>           | Rolka: 33,8 mm (1,33 in) – 109,2 mm (4,3 in)<br>Wkład: 109,2 mm (4,3 in)   |
| <b>Średnica wew. gilzy taśmy</b>           | Taśma 300-metrowa: 25,4 mm (1 in)<br>Taśma 74-metrowa: 12,7 mm (0,5 in)  |

## Parametry pracy

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Temp. robocza</b>             | 4,4° do 41°C / 40° do 105°F  |
| <b>Temp. przechowywania</b>      | -40 do 60°C / -40° do 140° F   |
| <b>Wilgotność robocza</b>        | od 10% do 90% bez kondensacji  |
| <b>Wilgotność przechowywania</b> | od 5% do 95% bez kondensacji   |
| <b>Parametry elektryczne</b>     | Zasilacz samonastawny (zgodny z PFC) 100–240 V AC,<br>50-60 Hz, certyfikat ENERGY STAR, certyfikat VI poziomu efektywności energetycznej, opcjonalna bateria 2750 mAh, modele dla służby zdrowia obejmują zasilacz z certyfikatem IEC60601-1 |

## Dostępne opcje

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Obsługa nośników</b> | Dyspenser/odklejak: odklejanie i podawanie etykiet z czujnikiem obecności etykiety (instalowany u klienta)<br>Obcinak (instalowany u klienta)  |
| <b>Łączność</b>         | Instalowane u klienta: Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 4.1 (podwójny moduł radiowy), port szeregowy RS-232 z automatycznym wykrywaniem, DB-9<br>Instalowane fabrycznie: Ethernet 10/100, Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth 4.1 (podwójny moduł radiowy) |

## Akcesoria

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Bateria</b>                    | Zapewnia drukarce zasilanie, by można było drukować z maksymalną prędkością przez całą zmianę, obsługuje wszystkie opcje łączności i nośników |
| <b>Futerał<sup>1</sup></b>        | Futerał z paskiem na ramię oraz uchwytami ułatwia przeniesienie drukarki biurkowej oraz baterii do miejsca stosowania                         |
| <b>Klawiatura z wyświetlaczem</b> | Klawiatury z wyświetlaczem ZKDU do niezależnego drukowania  |
| <b>Podstawa montażowa</b>         | Możliwość mocowania drukarek z serii ZD do blatów lub półek   |
| <b>Obudowany zasilacz</b>         | Opcjonalny zasilacz pozwalający na instalację z minimalną liczbą kabli  |

## Czcionki/grafika/kody kreskowe

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Stosunek kreszek</b> | 2:1 oraz 3:1   |
| <b>Kody kreskowe 1D</b> | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi, Plessey, Postnet, standardowy 2 z 5, przemysłowy 2 z 5, przeplatany 2 z 5, Logmars, MSI, Codabar, Planet Code |
| <b>Kody kreskowe 2D</b> | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF, Aztec   |

## Branże i zastosowania

### Handel detaliczny

- Etykietowanie półek
- Zmiana cen przy obniżkach
- Znaczniki zwrotów
- Etykietowanie zasobów i zapasów
- Etykiety informacyjne na produkty spożywcze
- Paragony
- Etykiety do zastosowań w aptekach

### Dla służby zdrowia

- Etykietowanie próbek laboratoryjnych
- Etykietowanie leków wydawanych na receptę
- Opaski identyfikacyjne na rękę dla pacjentów
- Etykietowanie worków z krwią i zbiorników do kroplówek
- Etykietowanie dokumentacji pacjentów
- Etykietowanie zasobów

### Transport i logistyka

- Etykiety do wysyłki i przyjmowania towaru
- Listy przewozowe
- Etykietowanie zasobów

### Produkcja lekka

- Etykiety urzędów certyfikacyjnych
- Etykiety produktowe
- Przywieszki do odzieży
- Produkcja w toku
- Etykiety inwentaryzacyjne
- Etykiety wysyłkowe

### Administracja publiczna

- Etykietowanie zasobów
- Etykietowanie dokumentacji

### Usługi/turystyka, gastronomia i organizacja imprez

- Etykiety przypominające o terminie następnego usługi
- Sprzedaż biletów

## ZESTAWIENIE DANYCH PRODUKTU

### 4-CALOWE DRUKARKI BIURKOWE ZD421

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Czcionki i grafika</b> | 16 rezydentnych rozszerzalnych czcionek bitmapowych ZPL II, dwie rezydentne skalowalne czcionki ZPL, pięć rezydentnych rozszerzalnych czcionek EPL2, wbudowana obsługa czcionek OpenType, zgodność ze standardem Unicode. Modele przeznaczone na rynek chiński wyposażone są w czcionkę języka chińskiego uproszczonego w standardzie SimSun |
|---------------------------|--|

#### Materiały eksploatacyjne do drukarek

Jeżeli zależy Ci na uzyskaniu wiodącej w branży jakości i obsłudze oraz pewności, że możesz liczyć na specjalistyczną wiedzę w zakresie druku termicznego, wybierz certyfikowane materiały eksploatacyjne firmy Zebra.

#### Zgodność z przepisami

IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 klasa B, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC klasa B, ICES-003, FCC 15.209, 15.247(d), IC RSS 247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, oznaczenie CE cTUVus, VCCI, C-Tick, S-Mark, CCC, CU, BSMI, KCC, SABS, IN-Metro, BIS, NOM

#### Zgodność z normami środowiskowymi

Środowisko użytkowe

- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE, Poprawka 2015/863

Pełne zestawienie informacji nt. zgodności materiałów i wyrobów można znaleźć na stronie:

[www.zebra.com/environment](http://www.zebra.com/environment)

#### Oprogramowanie Print DNA

Drukarka ta jest obsługiwana przez nasz pakiet oprogramowania Print DNA, który umożliwia szybkie i bezpieczne uruchomienie drukarki oraz jej rozwój wraz z potrzebami firmy. Dostępne funkcje rozwiązań Print DNA mogą zależeć od konkretnego modelu, a niektóre funkcje mogą wymagać licencji. Więcej informacji na stronie

[www.zebra.com/printdna](http://www.zebra.com/printdna)

#### W opakowaniu

Drukarka, gilzy do nawijania taśmy (o średnicy 1 i 0,5 in)<sup>1</sup>, adaptery gilzy taśmy 300-metrowej do taśmy innych producentów (2)<sup>1</sup>, zasilacz prądu przemiennego, kabel zasilający (1 lub więcej), kabel USB, instrukcja szybkiego uruchamiania, przewodnik dotyczący obowiązujących przepisów

<sup>1</sup> Gilzy do nawijania taśmy i adaptery gilzy taśmy załączone są w zestawie wyłącznie z modelem termotransferowym ZD421

#### Polecane usługi

Plany serwisowe Zebra OneCare™ zapewniają najwyższą wydajność i czas bezawaryjnej pracy urządzeń, chroniąc jednocześnie krytyczne procesy operacyjne i drukarki Twojej firmy dzięki określonym z góry poziomom usług. Więcej informacji można znaleźć na stronie

[www.zebra.com/zebraonecare](http://www.zebra.com/zebraonecare)

##### Zebra OneCare Select

Pełna obsługa, obejmująca głowice drukujące, normalne zużycie i przypadkowe uszkodzenia

Priorytetowy dostęp do pomocy technicznej na żywo w trybie 24x7 oraz aktualizacje oprogramowania

Przyspieszona wymiana urządzeń i ekspresowa wysyłka (wymiana urządzeń następnego dnia)

Opcja Standard Commissioning

Obsługa autoryzacji zwrotu (Return Material Authorization, RMA) przez Internet

##### Zebra OneCare Essential

Pełna obsługa, obejmująca głowice drukujące, normalne zużycie i przypadkowe uszkodzenia

Priorytetowy dostęp do pomocy technicznej na żywo w trybie 8x5 oraz aktualizacje oprogramowania

Trzydniowy czas realizacji naprawy w centrum serwisowym plus bezpłatne zwrotu (przesyłka naziemna)

Obsługa autoryzacji zwrotu (Return Material Authorization, RMA) przez Internet

#### Gwarancja na produkty

Drukarki ZD421 są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe na okres 2 (dwóch) lat od daty wysyłki. Szczegółowe informacje na temat gwarancji podane są na stronie

[www.zebra.com/warranty](http://www.zebra.com/warranty)

#### Przypisy

1. Nie pasuje po podłączeniu obcinaka lub odklejaka



Centrala regionu Ameryki Płn.  
i Centrala Główna  
+1 800 423 0442  
inquiry4@zebra.com

Centrala regionu Azji  
i Pacyfiku  
+65 6858 0722  
contact.apac@zebra.com

Centrala regionu EMEA  
zebra.com/locations  
contact.emea@zebra.com

Centrala regionu Ameryki  
Łacińskiej  
+1 847 955 2283  
la.contactme@zebra.com